ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

DURATECH

MOP 250x50-Ø40 HL60

EAN 4031582320077



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●●●
Шум движения	●●○○○
Исчезновение	●●●●●
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Duratech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	4200 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	3500 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	8400 kg
Диапазон температур (минимальный)	-40 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	3,89 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид, сверхтяжелый
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо	Натуральный белый
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	250 mm
Ширина Протектор	50 mm
Диаметр отверстия Ось	40 mm
Длина хаба	60 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D
Тип подшипника	6308

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

MOP 250x50-Ø40 HL60

EAN 4031582320077

Номер заказа 00801034

Чертежи изделия




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

MOP 250x50-Ø40 HL60

EAN 4031582320077

Номер заказа 08801684



© Copyright 2026 TENTE International GmbH