

ALPHA

3470PVO100P62

EAN 4031582304114

Numéro de commande 00000647



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Capacité de charge à 4 km/h	75 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	150 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	128 mm
Largeur totale	75 mm
Poids	0.87 kg

CHAPE

Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	90 mm
Diamètre d'encombrement	180 mm



ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	35 mm
Largeur du corps de roue	35 mm

RACCORD

Longueur de la platine	105 mm
Largeur de la platine	80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	60 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	9 mm

3470U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

