

## KAPPA LOAD

9652TOO200P63 CL67

EAN 4031582314908



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ● |
| El soroll del moviment      | ● ● ○ ○ ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ● |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nom del producte           | Kappa load                                                   |
| Tipus                      | Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 1200 kg                                                      |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 1000 kg                                                      |
| Conducció elèctrica        | No                                                           |
| Inoxidable                 | No                                                           |
| Tracidad de carga estàtica | 2000 kg                                                      |
| Temperatura (mínim)        | -40 °C                                                       |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C                                                        |
| Alçada total               | 245 mm                                                       |
| Àmplia general             | 116 mm                                                       |
| Pes total                  | 4,93 kg                                                      |

## SUPPORT

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Material d'habitatge | ferro fos o ferro forjat, pesat                      |
| Forquilla Forma      | Ample, Reforçat                                      |
| Scamiento giratorio  | Bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsión |
| Color                | Passivat blau                                        |
| Desplaçament         | 59 mm                                                |
| Scio de giro         | 160 mm                                               |
| Sterferencia de giro | 320 mm                                               |
| Lubrication nipple   | 1                                                    |
| Dome Dictel          | 111 mm                                               |

## RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Poliamida, pesada             |
| Material de la banda de rodadura    | Identitari amb el cos de Roda |
| El Bearing                          | Coixinet llis                 |
| Eix                                 | Estirada de nou               |
| Roda de color                       | Blanc natural                 |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància              |
| Diametralització                    | 200 mm                        |
| Banda de rodadura ample             | 50 mm                         |
| Corporació ample                    | 50 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 75 Shore D                    |

## FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 135 mm            |
| Placa ampla                           | 110 mm            |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 75 mm             |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 80 mm             |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 75 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 105 mm            |
| Placa de diàmetre                     | 11 mm             |

# KAPPA LOAD

9652TOO200P63 CL67

EAN 4031582314908

Número de comanda 00830407  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

