

BASETECH

POO065X30-Ø12

EAN 4031582418965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	65 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Asgatdiameter	12 mm
Naaf lengte	34,5 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	65 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Basetech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	120 kg
Statisch Draagvermogen	240 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,047 kg

TECHNISCHE TEKENINGEN

