

COMPACTA

2198UOI045P60-67X24,5-TFR

EAN 4031582477542



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ● ●

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit Compacta

Type de boîtier Roulette fixe

Norme EN12528 - Roulettes d'ameublement

Capacité de charge à 3 km/h 40 kg

Capacité de charge statique 80 kg

Plage de température (minimale) -40 °C

Plage de température (maximale) 80 °C

Hauteur 48,5 mm

Poids 0,063 kg

ROUE

Corps de roue Polyamide

Bandage Identique au corps de roue

Roulement Moyeu lisse avec entretoise

Axe Riveté

Pare-fils Sans pare-fils

Diamètre 45 mm

Largeur du bandage 18 mm

Dureté du bandage (D) 75 Shore D

CHAPE

Matériau Tôle d'acier, moyenne

Forme de la chape Anguleuse

FIXATION

Type de fixation Platine rectangulaire

Longueur de la platine 67 mm

Largeur de la platine 24,5 mm

Longueur des trous de la platine (maximum) 54 mm

Largeur des trous de la platine (maximum) 54 mm

Diamètre des trous de la platine 5,2 mm

COMPACTA

2198UOI045P60-67X24,5-TFR

EAN 4031582477542



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

