



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve Novatech

Ház típusa Kerék

Teherbírás 3 km/h-nál 100 kg

Statikus teherbírás 200 kg

Hőmérséklet-tartomány (minimális) -20 °C

Hőmérséklet-tartomány (maximális) 60 °C

Összsúly 0,14 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga Acél, vas

Futófelület anyaga Ötött poliuretán

Csapágy Precíziós golyóscsapágy

Szálvédők Futófelület védelemmel

Átmérő 60 mm

Futófelület szélessége 20 mm

Tengely furat átmérője 20 mm

Kerékagy hossza 12 mm

A futófelület keménysége (A) 92 Shore A

MŰSZAKI RAJZOK

