

DURATECH

TOP 085x75-Ø20 HL75

EAN 4031582331196



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ● ●

Шум движения ● ● ○ ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ●

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Duratech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	750 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	600 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	1500 kg
Диапазон температур (минимальный)	-40 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	0,21 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид, тяжелый
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Натуральный белый
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	85 mm
Ширина Протектор	75 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	75 mm
Ширина тела	75 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D
Тип подшипника	6204

