

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	○ ○ ○ ○ ○
El soroll del moviment	○ ○ ○ ○ ○
Atràcia	○ ○ ○ ○ ○
Resistència a la corrosió	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Footmaster
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	630 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	90 °C
Alçada total	200 mm
Àmplia general	155 mm
Pes total	14,68 kg

SUPORT

Desplaçament	35 mm
Scio de giro	123 mm
Sterferencia de giro	246 mm
Dome Dictel	130 mm

RODA

El Bearing	El Cub no mecanitzat
Diametralització	150 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
Corporació ample	40 mm

FITACIÓ

Placa llarga	145 mm
Placa ampla	145 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	120 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	120 mm
Placa de diàmetre	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256

Número de comanda 00800114

Plànols del producte



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

