

AVIANA

5976UAE075P54 LIGHT 7001 BK+WASHER

EAN 4031582396638



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●●●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Aviana
Ház típusa	Központifékes görgő, totálfékkel
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Összsúly	102 mm
Teljes szélesség	69 mm
Összsúly	0,374 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapágy	Kúpos golyóscsapágy, rozsdamentes
Kerék színe	Palaszürke (RAL7015)
Átmérő	75 mm
Futófelület szélessége	25 mm
Test szélessége	25 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

VÁZ

Anyag	Poliamid
Villa alakja	Ikerkeres villa
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Szín	Ezüstsürke (RAL7001)
Ellensúlyoz	28 mm
Körbeforgás	68,5 mm
Körbeforgás	137 mm
Kupola átmérője	54 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Négyszögletes talplemez fékelemekkel
Talplemez hossza	70 mm
Talplemez szélessége	55 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	51 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	41 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	51 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	57 mm
Tengely furat átmérője	5,5 mm

Red Dot
Design
AwardGerman
Design
Award

AVIANA





5976UAE075P54 LIGHT 7001 BK+WASHER

EAN 4031582396638



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK



Red Dot
Design
Award



German
Design
Award