

P11-40X17 / 8

EAN 4031582320176



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Аксессуар
Тип корпуса	Принадлежность
Грузоподъемность при 3 км/ч	40 kg
Грузоподъемность статическая	80 kg
Общая высота	8 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с L-образной пластиной
Длина пластины	40 mm
Ширина пластины	17 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	32 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	32 mm
Диаметр отверстия пластины	4 mm