

NOVATECH

ITB 250X55-Ø35 HL60

EAN 4031582397994

Pasūtījuma numurs 00861408



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpasa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Foro con cava per chiavetta
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	250 mm
Protektora platums	55 mm
Ass atveres diametrs	35 mm
Rumbas garums	60 mm
Korpasa platums	55 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpasa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnese pie 4 km/h	1200 kg
Kravnese pie 6 km/h	1000 kg
Statiskā kravnese	2000 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	1,828 kg

NOVATECH

ITB 250X55-Ø35 HL60

EAN 4031582397994

Pasūtījuma numurs 00861408



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

