

COMPACTA

1438PVH050P60-67X48

EAN 3700001796748



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Compacta
Behuizingstype	Vast Wielen
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	65 mm
Totaal gewicht	0,143 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart
Lagering	Glijlager
As	Geklinkt
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	21 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	85 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, licht
Vork Vorm	Breed

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	67 mm
Breedte plaat	48 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	55 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	30 mm
Diameter plaatgat	6 mm