



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Linea
Tipus de carcassa	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	120 kg
Tracidad de carga estàtica	240 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	120 mm
Àmplia general	82 mm
Pes total	0,822 kg

RODA

Material corporal	Poliàmida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Rodament de boles de precisió Inoxidable
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	20 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A

SUPORT

Material	Poliàmida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Rodament de boles de precisió
Desplaçament	32 mm
Scio de giro	90 mm
Sterferencia de giro	180 mm
Dome Dictel	52 mm
Inoxidable	✓

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga, Roda
Pern Diamant	22 mm
Pern Longitud	40 mm

LINEA

5940UAC100R05-22 RAL9002

DIBUIXOS TÈCNICS

