INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

# PURETECH

## DIK 075x25-Ø6,1

EAN 4031582070149



La imagen puede diferir del producto original

### ARO

| | |
|---|---|
| Material del cuerpo | Chapa de acero |
| Material de la banda de rodadura | Goma maciza, sin marcas |
| Cojinete | Rodamiento de bolas cónico |
| Color Aro | Pasivado azul |
| Protectores de hilo | Con protector de roscas |
| Diámetro | 75 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 25 mm |
| Diámetro del agujero del Eje | 6 mm |
| Longitud del cubo | 28 mm |
| Anchura del cuerpo | 25 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 80 Shore A |

### RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| Rendimiento del rodillo | ●●●○○ |
| Ruido de movimiento | ●●●●○ |
| Desgaste | ●●●○○ |
| Resistencia a la corrosión | ●●●○○ |

### ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Nombre del producto | Puretech |
| Tipo | Aro |
| Estándar | EN12530 - Dispositivos Ruedas |
| Capacidad de carga a 3 km/h | 55 kg |
| Conductivo eléctrico | No |
| Inoxidable | No |
| Capacidad de carga estática | 110 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 85 °C |
| Peso total | 0.22 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# PURETECH

## DIK 075x25-Ø6,1

EAN 4031582070149

Número de pedido 00004955

**Planos del producto**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH