

## KAPPA LOAD

9650FTP200P63 CL67

EAN 4031582314199  
订单号 00806569

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ● ○

## 核心属性

产品名称	Kappa load
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	1200 kg
6 公里/小时的载重	1000 kg
静态载重	2000 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	245 mm
总宽度	110 mm
总重量	7.44 kg

## 轮子

轮体材料	铸铁
胎面材料	聚氨酯, 铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	蜂蜜黄 (RAL1005)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	200 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

## 支架

材料	铸铁或锻铁, 重
支架形状	宽, 加强的
旋转轴承	深槽滚珠推力滚柱轴承
颜色	蓝色钝化
偏移量	59 mm
旋转半径	160 mm
转向干涉	320 mm
	✓
圆顶直径	111 mm

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	135 mm
上板宽	110 mm
上板孔长度 (最小)	75 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	11 mm

# KAPPA LOAD

9650FTP200P63 CL67

EAN 4031582314199  
订单号 00806569



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

