

SUPRATECH

PJP100X35-Ø8,3 HL45

EAN 4031582444223



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Supratech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,212 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Průměr otvoru Šroub	8 mm
Délka poklice	45 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

SUPRATECH

PJP100X35-Ø8,3 HL45

EAN 4031582444223



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

