PRODUCTINFORMATIE

LINEA LOAD

5940UAP050L51-8 load 7001

EAN 4031582421569



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●●
Bewegingsgeluid	●●●●○
Slijtage	●●●●●
Corrosiebestendigheid	●●●●○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea load
Type	Wielen
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	50,5 mm
Totale breedte	47,5 mm
Totaal gewicht	0,09 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Precisie kogellagers
Kleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Zwenk radius	40,5 mm
Draaicirkel	81 mm
Diameter koepel	23 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	13 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter	8 mm

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA LOAD


5940UAP050L51-8 load 7001

EAN 4031582421569

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen





Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH