



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit                  | Linea                           |
| Type                            | Roulette pivotante              |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 120 kg                          |
| Conducteur d'électricité        | Non                             |
| Inoxydable                      | Non                             |
| Capacité de charge statique     | 240 kg                          |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                          |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                           |
| Hauteur                         | 124 mm                          |
| Largeur totale                  | 82 mm                           |

## CHAPE

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Matériau de la chape    | Polyamide                       |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée                |
| Pivot                   | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la chape     | Blanc gris (RAL9002)            |
| Déport                  | 32 mm                           |
| Rayon d'encombrement    | 90 mm                           |
| Diamètre d'encombrement | 180 mm                          |
| Diamètre du dôme        | 52 mm                           |

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Corps de roue         | Polyamide                       |
| Bandage               | Polyuréthane, injecté           |
| Roulement             | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils             | Avec pare-fils                  |
| Diamètre              | 100 mm                          |
| Largeur du bandage    | 20 mm                           |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A                      |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 95 mm                 |
| Largeur de la platine                      | 70 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 75 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 50 mm                 |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm                 |

# LINEA



5940UAP100P51 RAL9002

EAN 4031582352108



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Deutscher  
Designer  
Club



Interzum  
Award



IF Design  
Award