

MAXTECH

UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004

EAN 4031582322965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, Injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Blanc naturel
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	40 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps	40 mm
Dureté du Bandage (A)	96 Shore A
Dureté du Bandage (D)	48 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	300 kg
Capacité de charge à 6 km/h	300 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	600 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0.66 kg

MAXTECH

UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004

EAN 4031582322965

Numéro de commande 00034205
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

