

# AGILA CARE

2476XSP100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582358117



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Agila care                                     |
| Typ                            | Kółko obrotowe z centralnym ,<br>Blokada pełna |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne<br>do urządzeń    |
| Nośność przy 3 km/h            | 100 kg                                         |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Tak                                            |
| Nierdzewne                     | Nie                                            |
| Nośność statyczne              | 200 kg                                         |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                                         |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                                          |
| Wysokość całkowita             | 138 mm                                         |
| Waga całkowita                 | 0,84 kg                                        |

## OBUDOWA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy       | Arkusz stalowy, średni  |
| Kształt Widelec        | Poszerzane              |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe     |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg                 | 38 mm                   |
| Promień działania koła | 88 mm                   |
| Zasięg działania koła  | 176 mm                  |

## KOŁO

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid, przewodzący<br>elektrycznie           |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Wtrysk, przewodzący<br>elektrycznie |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne                      |
| Oslony gwintu        | Z osłoną gwintu                                 |
| Średnica             | 100 mm                                          |
| Szerokość Bieżnia    | 32 mm                                           |
| Twardość Bieżnia (A) | 87 Shore A                                      |

## MOCOWANIE

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Typ mocowania    | Trzpień z Krzywka sterująca do<br>prętów profilowanych |
| Średnica Trzpień | 28 mm                                                  |
| Długość Trzpień  | 96 mm                                                  |

# AGILA CARE

2476XSP100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582358117



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

