INFORMACIÓ DE PRODUCTE

ELASTECH

UFP100x34-Ø8

EAN 4031582338690



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●●●
Atràcia	●●●○○
Resistència a a la corrosió	●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Elastech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	160 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	320 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	0,29 kg

RODA

Tread hardness	suau
Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	34 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	8,3 mm
Longitud del cub	45 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	63 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

UFP100x34-Ø8

EAN 4031582338690

Número de comanda 00031810

Plànols del producte



© Copyright 2026 TENTE International GmbH