

DURATECH HEAT

IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234

Numéro de commande 00034367



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	35 mm
Diamètre de l'alésage	8.4 mm
Longueur de moyeu	45 mm
Largeur du corps de roue	35 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech heat
Capacité de charge à 4 km/h	125 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	250 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	280 °C
Poids	0.34 kg

DURATECH HEAT

IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234

Numéro de commande 00034267

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

