

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171

Numer zamówienia 00800110



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	○○○○○
Hałas ruchowy	○○○○○
Odejście	○○○○○
Odporność na korozję	○○○○○

PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu	Footmaster
Typ	Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h	440 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	90 °C
Wysokość całkowita	190 mm
Szerokość całkowita	128 mm
Waga całkowita	11,85 kg

KOŁO

Łożysko	Nieobrobione Piasta
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	35 mm
Szerokość korpusu	35 mm

OBUDOWA

Wysięg	33 mm
Promień działania koła	100 mm
Zasięg działania koła	200 mm
Średnica kopuły	128 mm

MOCOWANIE

Długość płytki	145 mm
Szerokość płytki	145 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	120 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	120 mm
Średnica otworu płytki	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171

Numer zamówienia 00800110



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

