

# DURATECH HEAT

BOG100X35-Ø11

EAN 4031582428377



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech heat
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	125 kg
Capacité de charge statique	250 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	280 °C
Poids	0,252 kg

## ROUE

Corps de roue	Plastique thermdurci, résistant à la chaleur
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Bague de roulement sèche
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	35 mm
Diamètre de l'alésage	11,1 mm
Longueur de moyeu	43,5 mm
Dureté du bandage (D)	85 Shore D

# DURATECH HEAT

BOG100X35-Ø11

EAN 4031582428377



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

