

## ZETA REVERSE

468SITP160P63 SOFT CV

EAN 4031582398380

Numéro de commande 00860897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ● ○

Usure ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Zeta reverse                                            |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante avec rappel de direction automatique |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention                       |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 550 kg                                                  |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 440 kg                                                  |
| Capacité de charge statique     | 1100 kg                                                 |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                                                  |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                                   |
| Hauteur                         | 200 mm                                                  |
| Largeur totale                  | 96 mm                                                   |
| Poids                           | 3,361 kg                                                |

## ROUE

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Corps de roue            | Aluminium                       |
| Bandage                  | Polyuréthane, coulé             |
| Roulement                | Roulement à billes de précision |
| Axe                      | axe de roue boulonné            |
| Couleur de la roue       | Gris trafic A (RAL7042)         |
| Pare-fils                | Sans pare-fils                  |
| Diamètre                 | 160 mm                          |
| Largeur du bandage       | 50 mm                           |
| Largeur du corps de roue | 50 mm                           |
| Dureté du bandage (A)    | 80 Shore A                      |

## CHAPE

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, forte charge                       |
| Forme de la chape       | Galbée, renforcée                                |
| Pivot                   | Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable |
| Couleur                 | Zingué bleu                                      |
| Déport                  | 55 mm                                            |
| Rayon d'encombrement    | 135 mm                                           |
| Diamètre d'encombrement | 270 mm                                           |
| Diamètre du dôme        | 96 mm                                            |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 137 mm                |
| Largeur de la platine                      | 105 mm                |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 75 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 105 mm                |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm                 |

# ZETA REVERSE

468SITP160P63 SOFT CV

EAN 4031582398380

Numéro de commande 00860897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

