INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

LUMINA

5520PJI050L51-10 plane/~9006/9011

EAN 4031582335545



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	●●●○○
Ruido de movimiento	●●●○○
Desgaste	●●●○○
Resistencia a la corrosión	●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Lumina
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12528 - Ruedas para muebles
Capacidad de carga a 3 km/h	40 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	80 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	71.5 mm
Ancho total	55 mm
Peso total	0.1 kg
Tipo de cara	Avión

SOPORTE

Material de la carcasa	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Aro doble Soporte, cerrado, con cúpula
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Color	Aluminio blanco (similar a RAL9006)
Desplazamiento	20 mm
Radio de giro	66.5 mm
Interferencia de giro	133 mm
Diámetro del domo	23 mm

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma termoplástica
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Color Banda de rodadura	Negro grafito (RAL9011)
Color Aro	Aluminio blanco (similar a RAL9006)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	50 mm
Ancho de Banda de rodadura	10 mm
Diámetro del agujero del Eje	0 mm
Longitud del cubo	0 mm
Anchura del cuerpo	10 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	90 Shore A

AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno	10 mm

Premio al Diseño Red Dot

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LUMINA


5520PJI050L51-10 plane/~9006/9011

EAN 4031582335545

Número de pedido 00078991

Planos del producto





Premio al Diseño Red Dot

© Copyright 2026 TENTE International GmbH