

LINEA LIGHT

5920UAI050L51-8

EAN 4031582473025



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Linea light
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Capacité de charge statique	100 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	50,5 mm
Largeur totale	47,6 mm
Poids	0,06 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	13 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Tige pivotante
Déport	15 mm
Rayon d'encombrement	46 mm
Diamètre d'encombrement	92 mm
Diamètre du dôme	23 mm

FIXATION

Type de fixation	Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central	8 mm

Deutscher
Designer
ClubInterzum
AwardIF
Design
Award

LINEA LIGHT

5920UAI050L51-8

EAN 4031582473025



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

