PRODUKTINFORMATION

MAXTECH

UAP200x40-Ø12.5

EAN 4031582457698



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	200 mm
Hjulbane bredde	40 mm
Aksel Huldiameter	12,5 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	40 Shore D

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Maxtech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	350 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	700 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,83 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

UAP200x40-Ø12.5

EAN 4031582457698

Bestillingsnummer 10010548

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH