

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	○ ○ ○ ○ ○
Hałas ruchowy	○ ○ ○ ○ ○
Odejście	○ ○ ○ ○ ○
Odporność na korozję	○ ○ ○ ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Footmaster
Typ	Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h	630 kg
Przewodzący prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	90 °C
Wysokość całkowita	200 mm
Szerokość całkowita	155 mm
Waga całkowita	14,68 kg

OBUDOWA

Wysięg	35 mm
Promień działania koła	123 mm
Zasięg działania koła	246 mm
Średnica kopuły	130 mm

KOŁO

Łożysko	Nieobrobione Piasta
Średnica	150 mm
Szerokość Bieżnia	40 mm
Szerokość korpusu	40 mm

MOCOWANIE

Długość płytki	145 mm
Szerokość płytki	145 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	120 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	120 mm
Średnica otworu płytki	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256

Numer zamówienia 00800114
Rysunki produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

