

AGILA

2470PJO075P40

EAN 4031582010404

Номер на поръчката 00003357



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●●●

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Agila
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	75 kg
Статичен Товароносимост	150 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	100 mm
Обща ширина	43 mm
Общо тегло	0,244 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Термопластичен каучук
Лагер	Плъзгащ лагер
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	75 mm
Ширина на Резба	25 mm
Ширина на тялото	25 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	24 mm
Радиус на завъртане	61,5 mm
Интерференция при завъртане	123 mm
Диаметър на купол	43 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Квадратна плоча
Дължина на плаката	60 mm
Ширина на плаката	60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	38 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	48 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	38 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	48 mm
Диаметър на отвора на плаката	6,3 mm

AGILA

2470PJO075P40

EAN 4031582010404

Номер на поръчката 00003357



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

