

AGILA

R07-Ø36-39 INOX_TBE

EAN 4031582437867



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila
Type de boîtier	Accessoire
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Poids global	0,144 kg

CHAPE

Inoxydable ✓

RACCORD

Type de raccord	Extenseur synthétique, rond
Fixation expansible (minimale)	36 mm
Fixation expansible (maximum)	39 mm
Astuce	Veuillez indiquer le diamètre interne du tube requis lors de la commande.