

DURATECH

TOP 080x74-Ø20 HL80

EAN 4031582331028



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polyamide, lourd
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	80 mm
Largeur du Bandage	74 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	80 mm
Largeur du corps	74 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D
Type de roulement	6204ZV

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ○ ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	700 kg
Capacité de charge à 6 km/h	560 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	1400 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0.45 kg

DURATECH

TOP 080x74-Ø20 HL80

EAN 4031582331028

Numéro de commande 00829536
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

