

AGILA

2470DYK100R47-24-27

EAN 4031582341324



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ieriču atbalsta riteni
Kravesība pie 3 km/h	80 kg
Elektrovadītspējīga	Jā
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravesība	160 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	138 mm

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Plaša
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	38 mm
Pagrieziena rādiuss	88 mm
Grozāms savienojums	176 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Lokšņu tērauds
Protektora materiāls	Cietā gumija, melna, elektrovadoša
Gūltnis	Coni di sfere
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	100 mm
Protektora platums	32 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Sintētiskais paplašinātājs, kvadrātveida
Paplašinātāja stiprinājums (minimālais)	24 mm
Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais)	27 mm
Ieteikums	Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.

AGILA

2470DYK100R47-24-27

EAN 4031582341324



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

