ELASTECH

UER 125x40-Ø12

EAN 4031582323306

Numéro de commande 00020062



ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	40 mm
Diamètre de l’alésage	12 mm
Longueur de moyeu	44 mm
Largeur du corps de roue	40 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Capacité de charge à 4 km/h	250 kg
Conducteur d’électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	500 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.4 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

UER 125x40-Ø12

EAN 4031582323306

Numéro de commande 00030962

Dessins du produit

