

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP100P30-10 LH RAL7001

EAN 4031582373028
Bestelnummer 00079953



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea low height
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	103 mm
Totale breedte	73 mm
Totaal gewicht	0,44 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisiekogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Geschikt voor	60_c_storage_temperature

VORK

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Precisiekogellagers
Kleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Offset	32 mm
Zwenk radius	88 mm
Uitzwenking	176 mm
Diameter koepel	41 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	10 mm



Duitse
OntwerpersClub



Interzum
Award



IF
Design
Award

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP100P30-10 LH RAL7001

EAN 4031582373028

Bestelnummer 00079953

TECHNISCHE TEKENINGEN

