

MONO

A020PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364583



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Mono
Type	Roulette pivotante
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	30 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	60 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	72 mm
Poids	0,54 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polypropylène
Forme de la chape	Capotée
Pivot	Tige pivotante
Couleur de la chape	Chrome
Déport	25 mm
Rayon d'encombrement	52,2 mm
Diamètre d'encombrement	104,4 mm

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	18 mm
Dureté du bandage (A)	85 Shore A

FIXATION

Type de fixation	Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central	10 mm

MONO

A020PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364583



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

