INFORMAZIONI DI PRODOTTO

ELASTECH

IEP 200x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319743



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Tread hardness	morbido
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del battistrada	Gomma elastica, nera, vulcanizzata
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Nero (simile a RAL9005)
Parafili	Senza parafili
Diametro	200 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Asse diametro del foro	25 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Larghezza corpo	50 mm
Durezza del Battistrada (A)	68 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●○○○
Rumore	●●●●●
Attrito	●●●○○
Resistenza alla corrosione	●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Elastech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	450 kg
Portata a 6 km/h	360 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	900 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	85 °C
Peso complessivo	1,71 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IEP 200x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319743

Numero d'ordine 00804060

Disegni del prodotto




ELASTECH

IEP 200x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319743

Numero d'ordine 00304060



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH