

SOCKET

Kunststoff Hülse R40-17/11

EAN 4031582090161



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Розетка
Тип	Принадлежность
Грузоподъемность при 3 км/ч	40 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	80 kg
Общая высота	36 mm
Общий вес	0,01 kg

ФИТИНГ

Тип фитинга	Синтетический разъем, квадратный
Диаметр Болт	17 mm

SOCKET


Kunststoff Hülse R40-17/11

EAN 4031582090161

Номер заказа 00009043
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bezeichnung	A	B	C
R40-16x16	16	20	36
R40-17x17	17	19	36
R40-18x18	18	20	36
R40-21x21	21	23,5	36
R40-22x22	22	24,5	36
R40-23x23	23	25,5	36
R40-26x26	26	30	36