



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●●○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Име на продукта | ICS |
| Тип | Фиксиран Колело |
| Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч | 100 kg |
| Статичен Товароносимост | 200 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 40 °C |
| Обща височина | 166 mm |
| Обща ширина | 52 mm |
| Общо тегло | 0,615 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Материал на тялото | Полипропилен |
| Материал на реазбата | Термопластичен каучук |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят на Колело | Сребърно сиво (RAL7001) |
| Предпазители за резби | Интегрирана нишка |
| Диаметър | 125 mm |
| Ширина на Резба | 32 mm |
| Ширина на тялото | 32 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A |

ВИЛКА

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Материал | Полиамид |
| Форма Вилица | Тънък |
| Цвят | Сребърно сиво (RAL7001) |
| Диаметър на купол | 52 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|-------------------|
| Тип на фитинга | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката | 77 mm |
| Ширина на плаката | 67 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 46,5 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 51,5 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 56 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 61,5 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 8,5 mm |

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

