

NOVATECH

FTP 400x100-Ø40 HL120

EAN 4031582319491



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO


Materiál středu	Litina
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	400 mm
Šířka Běhoun	100 mm
Průměr otvoru pro Šroub	40 mm
Délka náboje	120 mm
Šířka středu kola	100 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	3840 kg
Nosnost 6 km/h	3200 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	6400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	28,24 kg




NOVATECH

FTP 400x100-Ø40 HL120

EAN 4031582319481

Objednáací číslo 00801334



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.