



ROUE

Diamètre	82 mm
Largeur du bandage	80 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	82 mm
Largeur du corps de roue	80 mm
Type de roulement	6204ZV

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Capacité de charge à 4 km/h	750 kg
Capacité de charge à 6 km/h	600 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1500 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.51 kg

