PRODUCTINFORMATIE

# ZETA

## 4681IFP250P63

EAN 4031582366013



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

### PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●●○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●●● |
| Verloop | ●●●○○ |
| Corrosieweerstand | ●●●○○ |

### KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Zeta |
| Type | Zwenkwiel met richtingsvastzetter |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 500 kg |
| Draagvermogen bij 6 km/u | 400 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch Draagvermogen | 1000 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
| Totale hoogte | 290 mm |
| Totale breedte | 96 mm |
| Totaal gewicht | 4,79 kg |

### VORK

| | |
|---|---|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, zeer zwaar |
| Vork Vorm | Breed, versterkt |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 55 mm |
| Uitzwenking | 230 mm |
| Diameter koepel | 96 mm |

### WIEL

| | |
|---|---|
| Tread hardness | zacht |
| Wielkern materiaal | Aluminium |
| Materiaal loopvlak | Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd |
| Lager | Precisiekogellagers |
| As | Vastgeschroefd met moer |
| Kleur Wiel | Grijs / niet-markering |
| Afdekkapjes | Zonder afdekkapjes |
| Diameter | 250 mm |
| Breedte Loopvlak | 50 mm |
| Breedte wielkern | 50 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 67 Shore A |

### BEVESTIGING

| | |
|---|---|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 137 mm |
| Breedte plaat | 105 mm |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA


4681IFP250P63


EAN 4031582366013


Bestelnummer 00837710

**Producttekeningen**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH