

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL

EAN 4031582413274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	○ ○ ○ ○ ○
El soroll del moviment	○ ○ ○ ○ ○
Atràcia	○ ○ ○ ○ ○
Resistència a la corrosió	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Footmaster
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	1000 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	1000 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	90 °C
Alçada total	120 mm
Àmplia general	100 mm
Pes total	1,8 kg

SUPORT

Color	Blanco
Desplaçament	52 mm
Scio de giro	89 mm
Sterferencia de giro	178 mm
Dome Dictel	100 mm

RODA

El Bearing	Roamiento de rodillos ratpenat
Roda de color	Negre
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	30,5 mm
Corporació ample	30,5 mm

FITACIÓ

Pern Diàmetre del forat	16 mm
-------------------------	-------

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL

EAN 4031582413274

Número de comanda 00062073

Plànols del producte



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

