



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	铸件
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承，密封的
侧盖	带螺纹防护装置
直径	140 mm
胎面宽度	60 mm
轴孔直径	12 mm
中心长度	65 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
轴承类型	6006 2RS
密封类型	A
适用于	bt_linde

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Novatech
外壳类型	轮子
3 km/h的载重	700 kg
静态载重	1400 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总重量	2.99 kg

NOVATECH

FTX140X60-Ø12 HL65-A

EAN 4031582332070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

