

## ALPHA STAINLESS

8478IDG100P62 tread-1023

EAN 4031582347098



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ○ |
| Атритація             | ● ● ○ ○ ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ● |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту                     | Alpha stainless                       |
| Тип                                | Фіксований Колісна опора              |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 80 kg                                 |
| Електропровідність                 | Ні                                    |
| Нержавіюча сталь                   | Так                                   |
| Статичний Вантажопідйомність       | 160 kg                                |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -30 °C                                |
| Діапазон температур (максимальний) | 250 °C                                |
| Загальна висота                    | 128 mm                                |
| Загальна ширина                    | 85 mm                                 |
| Загальна вага                      | 0,61 kg                               |

## КРОНШТЕЙН

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь, важка |
| Вила Форма       | Широка                  |
| Колір            | Нержавіюча сталь        |

## КОЛЕСО

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Tread hardness          | м'який                  |
| Матеріал тіла           | Алюміній                |
| Матеріал протектору     | Тампінг, Термостійкість |
| Носіння                 | Сухий втулка підшипника |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою      |
| Колір Колесо            | Металік                 |
| Захист різьби           | Без різьби              |
| Діаметр                 | 100 mm                  |
| Протектор               | 35 mm                   |
| Ширина тіла             | 35 mm                   |
| Твердість Протектор (A) | 75 Прибережна A         |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 100 mm              |
| Ширина тарілки                            | 85 mm               |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 77 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 60 mm               |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 77 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 80 mm               |
| Діаметр отвору планшета                   | 9 mm                |

# ALPHA STAINLESS

8478IDG100P62 tread-1023

EAN 4031582347098

Номер замовлення 00037682

Креслення продукту



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

