

COMPACTA

2198UOI025P60-40X17

EAN 4031582300284

Номер на поръчката 00021131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Compacta
Тип	Фиксиран Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	25 kg
Статичен Товароносимост	50 kg
Температурен диапазон (минимален)	-25 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	28 mm
Обща ширина	20 mm
Общо тегло	0,018 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Цвят на Колело	Графитно черно (RAL9011)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	25 mm
Ширина на Резба	13 mm
Ширина на тялото	13 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D

ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Ъглова
Цвят	Синьо покритие
Диаметър на купол	20 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	40 mm
Ширина на плаката	17 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	30 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	30 mm
Диаметър на отвора на плаката	4,5 mm

СОМРАСТА

2198UOI025P60-40X17

EAN 4031582300284

Номер на поръчката 00021131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

