INFORMACJE O PRODUKCIE

DURATECH SILENT

HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black

EAN 4031582319637



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Tłumienie, materiał hybrydowy
Materiał bieżni	Poliamid
Łożysko	Łożysko walcowe
Kolor Koło	Srebrnoszary (RAL7001)
Osłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	36 mm
Średnica otworu Oś	12 mm
Długość piasty	44 mm
Szerokość korpusu	36 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●○○
Hałas ruchowy	●●●●○
Odejście	●●●●○
Odporność na korozję	●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech silent
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	160 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	320 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,4 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH SILENT

HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black

EAN 4031582319637

Numer zamówienia 00033610

Rysunki produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH