

## LINEA

594CUAP125P30-13 RAL9002

EAN 4031582378313



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●●

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●●○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Име на продукта                    | Linea                                   |
| Тип                                | Въртящ се Колело с комбинирана ключалка |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела            |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 130 kg                                  |
| Статичен Товароносимост            | 260 kg                                  |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                                  |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                                   |
| Обща височина                      | 143 mm                                  |
| Обща ширина                        | 82 mm                                   |
| Общо тегло                         | 0,975 kg                                |
| Сертифициране                      | Тествано и наблюдавано от TÜV Süd       |

## КОЛЕЛО

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                        |
| Материал на реазбата  | Полиуретан, екструдирано        |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер           |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 125 mm                          |
| Ширина на Резба       | 20 mm                           |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A                    |

## ВИЛКА

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Материал                    | Полиамид              |
| Форма Вилица                | Вилка на две Колело   |
| Въртящ се лагер             | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят                        | Сиво бяло (RAL9002)   |
| Изместване                  | 40 mm                 |
| Радиус на завъртане         | 129 mm                |
| Интерференция при завъртане | 258 mm                |
| Диаметър на купол           | 52 mm                 |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Тип на фитинга            | Отвор за болт |
| Диаметър на отворите Болт | 13 mm         |

Deutscher  
Дизайн  
ClubНаграда  
InterzumIF награда за  
Дизайн

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

