


## LINEA

5940UAC125P50 RAL9002

EAN 4031582352979



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●●●

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgs ●●●●○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Linea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	130 kg
Nerūsējošais	✓
Statiskā kravnesība	260 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	148 mm
Kopējais platums	82 mm

## RITENIS

Korpusa materiāls	Poliāmīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetto a sfera di precisione, Inossidabile
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	20 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliāmīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gūltnis	Precizijas lodīšu gūltnis
Krāsa	Pelēki balts (RAL9002)
Ofsets	40 mm
Pagrieziena rādiuss	109 mm
Grozāms savienojums	218 mm
Kupola diametrs	52 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	77 mm
Plāksnes platums	67 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	56 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	61,5 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	46,5 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	51,5 mm
Plāksnes atveres diametrs	8,5 mm

Vācijas  
dizaineru klubs

Interzum balva

«IF  
Design» balva

# LINEA

5940UAC125P50 RAL9002

EAN 4031582352979



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---



Vācijas  
dizaineru klubs



Interzum balva



«IF  
Design» balva