产品信息

LUMINA

A520PJI050L51-8 9011/7042

EAN 4031582317329



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Lumina
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	40 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	80 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	56 mm
总宽度	54 mm
总重量	0.06 kg

支架

外壳材料	聚丙烯
支架形状	双轮子支架关闭，带圆顶
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	石墨黑 （RAL9011）
偏移量	20 mm
旋转半径	52 mm
转向干涉	104 mm
圆顶直径	0 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
胎面颜色	交通灰色 A （RAL7042）
轮子颜色	石墨黑 （RAL9011）
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面宽度	10 mm
轴孔直径	0 mm
中心长度	0 mm
轮体宽度	10 mm
胎面硬度 （A）	87 岸 A

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	8 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

产品信息

LUMINA

A520PJI050L51-8 9011/7042

EAN 4031582317329

订单号 00073407

产品图纸

